

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. МЕДИНИТЕ ТРЪБИ СЕ ИЗОЛИРАТ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА С ДЕБЕЛИНА d= 12 mm.
2. МЕДИНИТЕ ТРЪБИ МИНАВАТ В ОКНАЧЕН ТАБАН.
3. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ НА ТРЪБИ, ВЪЗДУХОВОДИ КАКТО И ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПАРАМЕТРИ НА СЪОРАЖЕНИЯ СА ПОСОЧЕНИ НА ЧЕРТЕЖИТЕ.
4. ПРИ МОНТАЖА ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ НА ФИРМАТА ДОСТАВЧИК НА СЪОТВЕТНАТА ТЕХНИКА.
5. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ТЕЧНОСТ/ГАЗ ЗА VRF/VAV СИСТЕМА С МОЩНОСТ КАКТО СЛЕДВА:
Y - joint 1 c <= 6.4 HP
Y - joint 2 c <= 6.4-14.2 HP
Y - joint 3 c <= 14.2-25.2 HP

